

1-9. 除染用器具

一般救助用器具

重量物除染用器具

第1 切刃用器具

破壊用器具

第1 検知・測定用器具

呼吸保護用器具

第1 隊員保護用器具

検察用器具

除染用器具

水難救助用器具


山岳救助用器具

第1 その他の用器具


高度救助用器具

特別 高度救助用器具

除染シャワー デコンシャワーテント



MQ-DTS-2 外観・配置例



MQ-DTS-2 内観



MQ-DTS-3



- ・日本国内工場にて製造される1レーンタイプの除染テントです。
- ・コンパクトなエアビーム方式を採用し、少人数および短時間での立ち上げが可能です。
- ・シャワーホース、ノズルは最初からテント内に組み込まれているため、迅速に除染活動へ移行できます。
- ・MQ-DTS-3 は現場隊員の意見を元に改良された形状となっています。

商品コード	SR-MQDTS1-3156	SR-MQDTS2-3156	SR-MQDTS3-3156
型式	MQ-DTS-1	MQ-DTS-2	MQ-DTS-3
サイズ (m)	長さ2.0×幅2.0×高さ2.4	長さ3.0×幅2.0×高さ2.4	長さ3.0×幅2.5×高さ2.4
重量 (kg)	約 40	約 45	約 60
ノズル	5 個	10 個	10 個
ハンドシャワー	1 個	2 個	4 個
放水量 (給湯)	約 25L/min	約 35L/min	約 35L/min
スノコ	4 枚	8 枚	12 枚
特長	非常に軽量・コンパクト。隊員自身の除染に最適。	ストレッチャーごと除染可能。	ストレッチャーを挟んでゆとりのある除染活動が可能です。

オゾン水製造機と接続して使用することができます！ オゾン水による除染のメリット

- オゾン水は強力な酸化力により汚染物質を分解します。
- オゾン水は安全、確実な除染を短時間で実現できます。
- オゾン水はオゾン水機により、水と空気から製造できます。
- オゾン水は自然に分解するため、後処理の負担がありません。

部品名	数量	部品名	数量	部品名	数量
テント本体	1	給水タンク	1	電源コード	1式
スノコ	※	ホースリール	1	歩行困難者用処置台	1式
給水ホース・金具	1式	排水ポンプ	1	オゾン水製造機(濃度計付)	1式
標準付属品ボックス	1式	照明器具	1	オゾン水量 : 30L/min	
電動送風ユニット	1	高圧ボンベ接続用セット	1	サイズ (mm) : 幅 520 × 奥行 220 × 高さ 600	
給湯器	1	排水タンク	1		

除染剤散布機および除染関連器具

除染剤散布機



商品コード	SR-MHC11-6017
型式	MHC-11
タンク容量 (L)	8.4

着衣セット

除染前 簡易衣服セット



商品コード	SR-NEDECONBF-4334
型式	NE-DECON-BF

除染後 簡易衣服セット



商品コード	SR-NEDECONAFT-4334
型式	NE-DECON-AFT

詳細は P90 にてご確認ください。

粉末状除染剤 ケムクレンズ

- ・液体・気体にかかわらず、化学薬品の種類を考慮することなく物質の持つ毒性を無力化する画期的な粉末状除染剤です。
- ・約2分以内(化学物質の濃度および拡散の程度による)に無毒化可能です。
- ・広範囲な化学物質・薬品に対して効果があります。
- ・製品自体は無害、無腐食、不燃性であり、人体に安全です。



商品コード	SR-05000NS-0124	SR-10000NS-0124	SR-20000NS-0124	SR-40000NS-0124	SR-50000NS-0124
型式	ケムクレンズ 500	ケムクレンズ 1000	ケムクレンズ 2000	ケムクレンズ 4000	ケムクレンズ 5000
内容量 (g)	500	1000	2000	4000	5000
規格	シェイカーボトル	圧力シリンダー			
寸法 (mm)	—	幅 165 × 奥行 110 × 高さ 385	幅 175 × 奥行 130 × 高さ 510	幅 195 × 奥行 185 × 高さ 600	—
重量 (kg)	—	約 2.8	約 5.3	約 11.4	—